

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy z konstrukcją jezdną, bez przyrządu z regulacją wysokości i imadła, blat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	923754 1250
GTIN	4062406086282
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konstrukcja przejezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi Ø 100 mm z okładziną gumową. Dzięki 2-komponentowemu uchwytowi Haptoprene stół można równomiernie podnosić lub opuszczać, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji jezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Zamykanie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75

Wysokość drzwiczek mm: 525

Wysokość drzwiczek obudowy imadła mm: 675

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016** (bez możliwości konfiguracji), **lakier proszkowy**.

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Opis techniczny

Karta danych

Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
ComfortClose	nie
grubość blatu	50 mm
liczba drzwi	2
materiał kółka	Guma pełna
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
zderzak	nie
Ø kółek stałych	100 mm
uchwytem.	nie
Ø kółka skrętnego	100 mm
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
głębokość użytkowa szuflad w G	20
opuszczane	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
wysokość	950 mm
masa	129,6 kg
Liczba szuflad	1
długość blatu	1250 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg

Karta danych

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/923754-1250>