

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.8-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 NO.8-32
GTIN	4062406041090
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad-Ø: 4,17 mm
Totale lengte L: 63 mm
Schacht-Ø D_s: 4,5 mm
Schacht-vierkant □: 3,4 mm
Kerngat-Ø: 3,42 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4,17 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	3,42 mm
Draadspoed	0,794 mm
Gangen per inch	32
Aantal spaangroeven	3

Norm	DIN 371
Totale lengte L	63 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Draaddiepte	12,51 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	8-32 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap