

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario Basic, z elektryczną regulacją wysokości, Błat bambusowy, dł. blatu: 1500/DE mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923251 1500/DE
GTIN	4062406087210
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Z 2 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Bezstopniowa, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przy użyciu przycisku ręcznego. Przewód przyłączeniowy z niemiecką wtyczką Schuko. Przewód przyłączeniowy 250V / 50Hz z maks. 340 W.

**Funkcja:**

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

**w dostawie::**

2 x segmenty nóg z elektryczną regulacją wysokości, 2 x para wsporników, płyta robocza.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. obudowa, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa 92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i podstawa – szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie niezmontowanym. Możliwość dowolnego wybrania położenia przycisków ręcznych. W przypadku ustawiania szeregowego konieczne stosować osłony blaszane nr 927220.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003  
stopień ochrony IP: IP 20

zakres regulacji wysokości: 850 - 1050 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

napięcie przyłączeniowe: 250 V

prędkość podnoszenia: 9 mm/s

## Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrowienia	tak
grubość blatu	50 mm
głębokość blatu	750 mm
Seria	vario Basic
Nośność maksymalna	400 kg
masa	75 kg
długość blatu	1500 mm
prędkość podnoszenia	9 mm/s
napięcie przyłączeniowe	250 V
ComfortClose	nie
zakres regulacji wysokości	850 - 1050 mm
stopień ochrony IP	IP 20
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	850 - 1050 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Rodzaj produktu

Stół warsztatowy, elektryczna  
regulacja wysokości

---

## Aksesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1

926403 1