

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.9/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.9/16-20
GTIN	4062406042714
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Draadspoed	1,27 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	79,38 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	20
Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	39,688 mm
Kerngat-Ø	38,49 mm
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.9/16-20 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap