

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.3/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.3/8-12
GTIN	4062406044770
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 28 mm
Schacht-vierkant □: 22 mm
Kerngat-Ø: 32,75 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	22 mm
Draaddiepte	87,31 mm
Draadspoed	2,117 mm
Kerngat-Ø	32,75 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	12
Schroefdraad-Ø	34,925 mm

Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	28 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1.3/8-12 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap