

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 2-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 2-10
GTIN	4062406045418
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 10
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 48,4 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	127 mm
Draadspoed	2,54 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Gangen per inch	10
Totale lengte L	250 mm
Snijmateriaal	HSS E

Kerngat-Ø	48,4 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	2-10 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap