

Garant**Zestaw ręcznych gwintowników trapezowych, bez powłoki, Tr: TR24X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130760 TR24X5
GTIN	4062406087579
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

Zestaw 3-elementowy, z gwintownikiem wstępnym, pośrednim i wykańczakiem.

- Gwintownik wstępny z długim czopem prowadzącym
- Wykańczak o tolerancji H7

wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.

skok gwintu: 5 mm

długość całkowita L: 190 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	18 mm
Ø otworu rdzenia	19,25 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
długość całkowita L	190 mm

