

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 5/8-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 5/8-27
GTIN	4062406043971
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	9 mm
Kerngat-Ø	15 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	15,875 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	27
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	39,7 mm
Draadspoed	0,941 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	5/8-27 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap