

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/4-28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1/4-28
GTIN	4062406043537
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 28
Schroefdraad-Ø: 6,35 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 7 mm
Schacht-vierkant □: 5,5 mm
Kerngat-Ø: 5,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	5,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Gangen per inch	28
Draaddiepte	15,9 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,907 mm
Schroefdraad-Ø	6,35 mm

Schacht-Ø D _s	7 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	5,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1/4-28 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap