

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.2-64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 NO.2-64
GTIN	4062406043223
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draadspoed	0,397 mm
Kerngat-Ø	1,9 mm
Draaddiepte	5,46 mm
Schroefdraad-Ø	2,184 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	64
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Totale lengte L	45 mm
Draadsoort	UNF

Draadafmeting	2-64 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap