

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.12-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 NO.12-24
GTIN	4062406043476
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 5,486 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
Kerngat-Ø: 4,47 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	13,7 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kerngat-Ø	4,47 mm
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	1,058 mm

Gangen per inch	24
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	5,486 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	12-24 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap