

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 9/16-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130040 9/16-12
GTIN	4062406043964
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 14,288 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 11 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 12,15 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	11 mm
Gangen per inch	12
Draadspoed	2,117 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	35,72 mm

Kerngat-Ø	12,15 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	9/16-12 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap