

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.7/8-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.7/8-20
GTIN	4062406047498
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 47,625 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 46,42 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	119 mm
Draadspoed	1,27 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	29 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	250 mm

Kerngat-Ø	46,42 mm
Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	20
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.7/8-20 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap