

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1-27
GTIN	4062406046569
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 27
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 20 mm
Schacht-vierkant □: 16 mm
Kerngat-Ø: 24,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Draaddiepte	63,5 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	20 mm

Norm	DIN 376
Gangen per inch	27
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	24,5 mm
Draadspoed	0,94 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap