

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.1/4-7
GTIN	4062406046910
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 7  
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schacht-vierkant □: 20 mm  
Kerngat-Ø: 28,05 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	20 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Totale lengte L	180 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	7
Kerngat-Ø	28,05 mm

Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Draadspoed	3,629 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1.1/4-7 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap