

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.5/8-14****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130041 1.5/8-14 |
| GTIN          | 4062406047283   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 41,275 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schacht-vierkant □: 24 mm  
Kerngat-Ø: 39,5 mm

**Technische beschrijving**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Norm                     | DIN 376   |
| Draadspeed               | 1,814 mm  |
| Aantal snijkanten Z      | 4         |
| Totale lengte L          | 200 mm    |
| Schacht-vierkant □       | 24 mm     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 32 mm     |
| Draaddiepte              | 103,19 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Kerngat-Ø                    | 39,5 mm                                    |
| Schroefdraad-Ø               | 41,275 mm                                  |
| Gangen per inch              | 14   |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadsoort                   | UNS-LH                                     |
| Draadafmeting                | 1.5/8-14 UNS LH                            |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |