

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.3/4-5
GTIN	4062406047443
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 5  
Schroefdraad-Ø: 44,45 mm  
Totale lengte L: 220 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schacht-vierkant □: 29 mm  
Kerngat-Ø: 39,26 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	5,08 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	111,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Gangen per inch	5

Totale lengte L	220 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	39,26 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1.3/4-5 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap