

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.11/16-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130041 1.11/16-8
GTIN	4062406047368
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 42,86 mm
 Totale lengte L: 220 mm
 Schacht-Ø D_s: 36 mm
 Schacht-vierkant □: 29 mm
 Kerngat-Ø: 39,9 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	29 mm
Kerngat-Ø	39,9 mm
Draaddiepte	107,15 mm
Schroefdraad-Ø	42,86 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	3,175 mm

Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Gangen per inch	8
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	220 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.11/16-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap