

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1-16**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1-16
GTIN	4062406048846
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 16  
 Schroefdraad-Ø: 25,4 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
 Schacht-vierkant □: 16 mm  
 Kerngat-Ø: 23,9 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Gangen per inch	16
Draaddiepte	63,5 mm

Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	23,9 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draadspoed	1,588 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap