

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 9/16-12****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130041 9/16-12 |
| GTIN | 4062406046200 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 14,288 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 12,15 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-----------|
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 14,288 mm |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gangen per inch | 12 |
| Draaddiepte | 35,72 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø | 12,15 mm |
| Draadspoed | 2,117 mm |
| Schacht-Ø D _s | 11 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm |
| Draadsoort | UNC-LH |
| Draadafmeting | 9/16-12 UNC LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |