

HOLEX**Frezy z VHM HOLEX Pro INOX z chłodzeniem wewnętrznym HPC, AlCrN, Ø f8
DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	203027 8
GTIN	4062406095529
Klasa artykułu	12X

Opis**Wykonanie:**

Frez HPC z **nową, wysokowydajną powłoką** dla zapewnienia **bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania** w różnych stalach nierdzewnych. Możliwość stosowania przy **dużych prędkościach**, nadaje się również do stali do ok. 1100 N/mm².

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, polepszającym odprowadzanie wiórów.

Tolerancja Ø nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 35 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 21 mm

wysięg L₁ z szyjką: 25 mm

Ø szyjki D₁: 7,7 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	63 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
posuw f _z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
współczynnik korekcyjny f _z	2

Kąt linii śrubowej	35 stopni
Liczba zębów Z	4
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
Ø ostrzy D_c	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	21 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
Ø szyjki D_1	7,7 mm
długość ostrzy L_c	21 mm
Tolerancja Ø nominalnej	f8
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Seria	HOLEX Pro INOX
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,4×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6

pierścień barwny

niebieski

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe