

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/4-12**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.1/4-12
GTIN	4062406049126
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNF  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 12  
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schacht-vierkant □: 20 mm  
 Kerngat-Ø: 29,5 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	2,117 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Kerngat-Ø	29,5 mm
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4

Draaddiepte	79,38 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	12
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1.1/4-12 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap