


Garant**CCGW 120404 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265932 NK
GTIN	4062406095871
Klasa artykułu	21L

Opis**Wykonanie:**

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do metali nieżelaznych dających krótki wiór.

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Możliwość ostrzenia: tak

Gatunek: MKD

głębokość skrawania a_p : 0,01 - 0,2 mm

posuw f : 0,005 - 0,08 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 1000 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 1000 m/min
Materiał ostrza	MKD

&nbsp;

głębokość skrawania a_p	0,01 - 0,2 mm
posuw f	0,005 - 0,08 mm/obr,
Gatunek	MKD
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,01 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGW 120404 FN
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	MKD
Możliwość ostrzenia	tak
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia