

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.3/4-8**

**Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130045 1.3/4-8 |
| GTIN          | 4062406049676  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 8  
 Schroefdraad-Ø: 44,45 mm  
 Totale lengte L: 220 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schacht-vierkant □: 29 mm  
 Kerngat-Ø: 41,4 mm

**Technische beschrijving**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Snijmateriaal            | HSS E  |
| Gangen per inch          | 8      |
| Schacht-vierkant □       | 29 mm  |
| Totale lengte L          | 220 mm |
| Aantal snijkanten Z      | 4      |
| Aantal spaangroeven      | 4      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 36 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schroefdraad-Ø               | 44,45 mm                                   |
| Kerngat-Ø                    | 41,4 mm                                    |
| Draaddiepte                  | 111,1 mm                                   |
| Draadspoed                   | 3,175 mm                                   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Draadsoort                   | UN   |
| Draadafmeting                | 1.3/4-8 UN                                 |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |