

3M Scotch-Brite™

**Krażki włókninowe, mocowane na rzepy GB-DH, Ø 115 mm, porównanie ziarnistości: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566902 80
GTIN	50048011643996
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965**).

Bardzo **agresywne krążki włókninowe** o dużej stabilności krawędzi. Osadzone **ziarno ceramiczne (CER)** umożliwia wysoką wydajność. **optymalne do poprawy chropowatości po wstępnym szlifowaniu za pomocą Cubitron™ II.**

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do **szlifowania małych spoin i spoin punktowych** oraz do **zgrubnego oczyszczania i usuwania zadziorów**. Nie dochodzi do nadmiernego zeszlifowania powierzchni.

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

**wskazówka:**

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: bardzo zgrubne

wersja: A coarse heavy duty

kolor: czerwone

## Opis techniczny

kolor	czerwone
ziarnistość	bardzo zgrubne
porównanie ziarnistości	80
wersja	A coarse heavy duty
Ø tarczy	115 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
oznaczenie producenta	GB-DH
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

## Akcesoria

Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14 Ø zewnętrzna 115 mm	566965 115
Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14 Ø zewnętrzna 115 mm	566960 115