

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/8-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 1.1/8-8
GTIN	4062406049010
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 22 mm
 Schacht-vierkant □: 18 mm
 Kerngat-Ø: 25,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	71,44 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Kerngat-Ø	25,5 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Aantal spaangroeven	4

Draadspoed	3,175 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	8
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/8-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap