

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.1/16-18
GTIN	4062406048907
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNEF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 18

Schroefdraad-Ø: 26,99 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 25,8 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	25,8 mm
Schroefdraad-Ø	26,99 mm
Norm	DIN 376

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Draaddiepte	67,5 mm
Gangen per inch	18
Draadspoed	1,411 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	1.1/16-18 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap