

KERN**Waga platformowa, typ EOC, maksymalny zakres ważenia: 150 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479606 150
GTIN	4045761192201
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **solidna waga platformowa do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania,**
- **waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi),**
- **wskaznik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego,**
- **duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie,**
- **sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji,**
- **wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej,**
- **zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt,**
- **funkcja receptury: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto),**
- **program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).**

w dostawie::

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: K2

odczyt górnego zakresu ważenia: 50 g
odczyt: 20 g
powtarzalność: 50 g
czas narastania sygnału: 2 s
min. masa sztuki: 50 g
wymiary szalki: 300 × 300 mm

Opis techniczny

wymiary szalki	300 × 300 mm
min. masa sztuki	50 g
masa netto	5,2 kg
odczyt	20 g
maks. zakres ważenia	0 - 150 kg
Kalibracja	K2
powtarzalność	50 g
oznaczenie producenta	Typ EOC
odczyt górnego zakresu ważenia	50 g
czas narastania sygnału	2 s
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 65

Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 150 kg	018920 150
--	------------