

**Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 25,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do :

wszystkich **stosowanych uchwytów mechanicznych produkcji** firm Schunk, Forkardt, Röhm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do :

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

maks. moment obrotowy dokręcania: 220 Nm

gwint G: M20

wysokość H: 29 mm

wysokość h: 11 mm

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	220 Nm
wysokość H	29 mm
szerokość rowka D	25,5 mm
gwint G	M20
wysokość h	11 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich