

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 5/16-48
GTIN	4062406048051
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 48
Schroefdraad-Ø: 7,938 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 7,5 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Kerngat-Ø	7,5 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	90 mm
Draadspoed	0,529 mm
Aantal snijkanten Z	3

Gangen per inch	48
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	19,85 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	5/16-48 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap