

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.3-48****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130045 NO.3-48 |
| GTIN | 4062406047733 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 48
Schroefdraad-Ø: 2,515 mm
Totale lengte L: 50 mm
Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 2,05 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-Ø D _s | 2,8 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schacht-vierkant □ | 2,1 mm |
| Kerngat-Ø | 2,05 mm |
| Schroefdraad-Ø | 2,515 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Gangen per inch | 48 |
| Norm | DIN 371 |
| Totale lengte L | 50 mm |
| Draadspoed | 0,529 mm |
| Draaddiepte | 6,29 mm |
| Draadsoort | UNC |
| Draadafmeting | 3-48 UNC |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |