

**Garant****Nóż do dłutowania, do dłutownic do rowków, Uchwyt EWS + Benz, od szerokości rowka m: 5 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290351 5
GTIN	4062406099510
Klasa artykułu	21U

## Opis

### Ważne:

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego 48 mm.)

### wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: nie

dł. całkowita  $L_1$ : 30 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 5 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 37 mm

$\varnothing$  uchwytu płytki  $D_2$ : 12 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 6,5 mm

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min}$ : 13 mm

śruba: 290399 1

## Opis techniczny

Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	13 mm
śruba	290399 1
$\varnothing$ chwytu	16 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	5 mm
Długość użyteczna $L_1$	37 mm
Przesunięcie osi $L_3$	6,5 mm
$\varnothing$ uchwytu płytki $D_2$	12 mm
typ uchwytu chwytu	Uchwyt EWS + Benz
chłodzenie wewnętrzne	nie
dł. całkowita $L_1$	30 mm
chwyt	EWS + Benz
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego