

Garant**Nóż do dłutowania, do dłutownic do rowków, Uchwyt WTO, od szerokości rowka m: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290352 4
GTIN	4062406099572
Klasa artykułu	21U

Opis**Ważne:**

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: nie

dł. całkowita L_1 : 6 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 4; 5 mm

Długość użyteczna L_1 : 37 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 10 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5,5 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} : 11 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} : 12 mm

Opis techniczny

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	11 mm
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	12 mm
śruba	290399 1
odpowiednia do rowka o szerokości m	4; 5 mm
Długość użyteczna L_1	37 mm
Przesunięcie osi L_3	5,5 mm
\varnothing chwytu	16 mm
\varnothing uchwytu płytki D_2	10 mm
typ uchwytu chwytu	Uchwyt WTO
chłodzenie wewnętrzne	nie
dł. całkowita L_1	6 mm
chwyt	WTO
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego