



## Nóż do dłutowania płytką skrawającą do dłutownic do rowków, Uchwyt WTO, od szerokości rowka m: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290352 3
GTIN	4062406099565
Klasa artykułu	21U

### Opis

#### Wykonanie:

Przepustowa podbudówka od osadzenia płyty aż do uchwytu zapewnia najwyższą stabilność.

#### wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L<SUB>1</SUB>: 6 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 3 mm

długość użytkowa L<sub>N</sub>: 28 mm

przesunięcie osi: 4,5 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min</sub>: 8,7 mm

śruba: 290399 1

**Opis techniczny**

Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	8,7 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	3 mm
długość użytkowa $L_N$	28 mm
śruba	290399 1
przesunięcie osi	4,5 mm
typ uchwytu chwytu	Uchwyt WTO
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita $L_{<SUB>1</SUB>}$	6 mm