

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-24**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 7/8-24
GTIN	4062406048693
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 24  
 Schroefdraad-Ø: 22,225 mm  
 Totale lengte L: 140 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
 Kerngat-Ø: 21,2 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	21,2 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	24
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	4

Draaddiepte	55,56 mm
Draadspoed	1,058 mm
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	7/8-24 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap