

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/8-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 5/8-14
GTIN	4062406048501
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 15,875 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 12 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 14,2 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	12 mm
Draadspoed	1,814 mm
Kerngat-Ø	14,2 mm
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	39,7 mm
Schroefdraad-Ø	15,875 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	5/8-14 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap