


Garant**Płytko do przecinania prawa 10°, HU7310, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273678 3
GTIN	4045197716675
Klasa artykułu	21L

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,03 mm
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU7310
promień naroża R	0,05 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	prawe
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		