

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-9****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130045 7/8-9 |
| GTIN | 4062406048761 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 9
Schroefdraad-Ø: 22,225 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 19,34 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draaddiepte | 55,56 mm |
| Schacht-vierkant □ | 14,5 mm |
| Draadspoed | 2,822 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Schacht-Ø D _s | 18 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |

| | |
|------------------------------|--|
| Gangen per inch | 9 |
| Norm | DIN 376 |
| Schroefdraad-Ø | 22,225 mm |
| Totale lengte L | 140 mm |
| Kerngat-Ø | 19,34 mm |
| Draadsoort | UNC |
| Draadafmeting | 7/8-9 UNC |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |