

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 13/16-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 13/16-20
GTIN	4062406048655
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 20
 Schroefdraad-Ø: 20,638 mm
 Totale lengte L: 140 mm
 Schacht-Ø D_s: 18 mm
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm
 Kerngat-Ø: 19,6 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	20
Totale lengte L	140 mm
Draadspoed	1,27 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draaddiepte	51,6 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	19,6 mm

Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	20,638 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	13/16-20 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap