

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 5/16-27
GTIN	4062406048099
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Gangen per inch	27
Draadspoed	0,941 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	19,85 mm
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Totale lengte L	90 mm
Kerngat-Ø	7,1 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	5/16-27 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap