



Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, BT 50 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303037 22
GTIN	4062406101251
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 48 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
\varnothing zewn. D	48 mm
\varnothing trzpienia d ₁	22 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich