

Garant

Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 130, Ø mocowania D1: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308284 10
GTIN	4062406101404
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Stal żaroodporna.
 - Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
 - Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- z kanalikiem doprowadzającymi chłodziwo (KKB) i zamykanymi gwintami.

GARANT: powierzchnie funkcyjne HSK obrobione. **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**

Od Ø mocowania D₁ 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.

Z regulacją wzdłużną narzędzi od Ø mocowania D₁ 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

- Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym w tolerancji h6.
- Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

w dostawie::

W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od Ø chwyty D₁ 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410 – 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
----------------------------	----------

Karta danych

Ø D ₂	24 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
wymiar A długości wysięgu	130 mm
Ø zewn. D	32 mm
adapter	HSK-A 100 A = 130
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/308284-10>