

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1/4-48

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 1/4-48
GTIN	4062406047979
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 48
 Schroefdraad-Ø: 6,35 mm
 Totale lengte L: 80 mm
 Schacht-Ø D_s: 7 mm
 Schacht-vierkant □: 5,5 mm
 Kerngat-Ø: 5,85 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	5,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	5,85 mm
Schacht-Ø D _s	7 mm
Draaddiepte	15,9 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,529 mm

Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	48
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1/4-48 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap