

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy, zlewej strony otwarty, zprawej strony drzwi iszuflada, wysokość 950mm, Błat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	924014 1250
GTIN	4062406101787
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75 kg.

2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z **niepozostawiającą śladów bieżnią poliuteranową**, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.

Obudowa z drzwiami oraz obudowa otwarta, każda z ocynkowaną półką o regulowanej wysokości.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości (po prawej stronie): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

Karta danych

okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
szerokość użytkowa szuflad w G	20
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba drzwi	1
Liczba szuflad	1
opuszczane	nie
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Ø kółek stałych	125 mm
grubość blatu	25 mm
ComfortClose	nie
Ø kółka skrętnego	125 mm
długość blatu	1250 mm
zderzak	nie
głębokość użytkowa szuflad w G	20
masa	100,9 kg
głębokość blatu	750 mm
Seria	Ready-to-go
materiał blatu	Bukowy multipleks
szerokość podstawy	1100 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
wysokość	950 mm
głębokość podstawy	700 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
materiał kółka	poliuretan
uchwytem.	nie
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych

Karta danych

Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	25 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/924014-1250>