

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.10-36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 NO.10-36
GTIN	4062406047856
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 36
Schroefdraad-Ø: 4,826 mm
Totale lengte L: 70 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 4,15 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Schroefdraad-Ø	4,826 mm
Draadspoed	0,706 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	4,15 mm

Gangen per inch	36
Draaddiepte	12,1 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	70 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	10-36 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap