

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 9/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 9/16-18
GTIN	4062406048419
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 14,288 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 12,9 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	12,9 mm
Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,411 mm

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	35,72 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	9/16-18 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap