

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.12-56****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 NO.12-56
GTIN	4062406047894
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 56
Schroefdraad-Ø: 5,486 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 5,05 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Gangen per inch	56
Draadspoed	0,454 mm
Totale lengte L	80 mm
Kerngat-Ø	5,05 mm
Aantal spaangroeven	3

Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Draaddiepte	13,7 mm
Schroefdraad-Ø	5,486 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	12-56 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap