

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1-24
GTIN	4062406051051
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 20 mm
Schacht-vierkant □: 16 mm
Kerngat-Ø: 24,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,058 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	16 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Kerngat-Ø	24,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	63,5 mm

Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Gangen per inch	24
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1-24 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap