

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/2-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.1/2-18
GTIN	4062406051600
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 38,1 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 36,9 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Totale lengte L	200 mm

Kerngat-Ø	36,9 mm
Draadspoed	1,411 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	24 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1.1/2-18 UNEF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap