

**Płytko do przecinania i wcinania, CU7025, Szerokość skrawania W: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273698 1,5
GTIN	4045197719331
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

#Łamacz wiórów do małych  $\varnothing$  i redukcji siły ścinania.

promień naroża R: 0,2 mm

Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,03$  mm

posuw f: 0,03 - 0,12 mm/obr,

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	1,5 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	Cermetal
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	CU7025

promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne